

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 36×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 36×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 12 × 6×6/4 méret; 12 × 6×6/2 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 3 × A méret; 5 × C méret

Műszaki leírás

Fiókbetét magassága	25 mm
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm

Fiók hasznos szélessége	900 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	36
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Anyag	Műanyag
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Mélység G-ben	24
Szélesség G-ben	36
Magasság	25 mm
Szélesség	900 mm
Mélység	600 mm
Súly	2,359 kg
Terméknév attribútum	36×24G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/2	951415 6X6/2
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus A	951275 A
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C