

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.Mind a hat él használatához az a_p érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.**Műszaki leírás**

Típus	INOX
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RPKT 10T3MOT
Minőség	HB7635
Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		