

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212056 HART
GTIN	4062406390389
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.Mind a hat él használatához az a_p érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Váltólapka ISO kód: RPKW 1204MOT

Típus: HART

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	RPKW 1204MOT
Szerszámanyag	HM
Típus	HART
Minőség	HB7605
Előtolás f_z / fog	0,2 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	120 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	70 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	55 m/min	H
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		