

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Mind a hat él használatához az a_p érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.

Váltólapka ISO kód: RPKT 10T3MOT

Típus: UNI

Műszaki leírás

Típus	UNI
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RPKT 10T3MOT
Minőség	HB7635
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		