

Garant**RPKT 1204MOT, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Hatszor indexált kerek váltólapkák. A maximális fogásmélység figyelembe vételével hat teljes értékű él jön létre.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Mind a hat él használatához az a_p érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

Előtolás f_z / fog: 0,35 mm

Váltólapka ISO kód: RPKT 1204MOT

Típus: ST900

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RPKT 1204MOT
Típus	ST900
Minőség	HB7525
Előtolás f_z / fog	0,35 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		