

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.Mind a hat él használatához az a_p érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.Előtolás f_z / fog: 0,35 mm

Váltólapka ISO kód: RPKW 1204MOT

Típus: ST1400

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	RPKW 1204MOT
Minőség	HB7515
Előtolás f_z / fog	0,35 mm
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		