

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.Mind a hat él használatához az a_p érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

Váltólapka ISO kód: RPKT 1204MOT

Típus: UNI

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RPKT 1204MOT
Típus	UNI
Minőség	HB7635
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		