



## Fémszalagfűrész RRR Plus, 30 m, Szélesség mm / colonkénti fogak: 13/6H



### Rendelési adatok

Rendelés száma	172000 13/6H
GTIN	4045197253484
Árucikk kategória	16F

### Leírás

#### Kivitel:

**Normál fogazat** – konstans fogosztás **0° homlokszöggel**, zárt műanyag tekercsben, nem hegesztett.

**RRR-Plus** ötvözött szerszámacélból, 30 m-es tekercsekben.

#### Felhasználás:

Elsősorban kisebb és közepes keresztmetszetekhez alkalmas (maximum 70 mm fogáshosszig).

#### Figyelem:

- **Normál fogazat 10°: 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H méret.**
- **Kombinált fogazat 0°: 6/1014; 10/1014; 13/1014 méret.**

Fogazás: normál

Homlokszög: 10 fok

Fogazás: normál

Homlokszög: 10 fok

Vastagság: 0,65 mm

### Műszaki leírás

Vastagság	0,65 mm
-----------	---------

Homlokszög	10 fok
Szélesség	13 mm
Fogazás	normál
Terméknév attribútum	30 m
Hossz	30 m
Termék fajtája	Fémszalagfűrész

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	P
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		