

**Finomkijelző, \pm méréstartomány / leolvasás: 50/1 μ m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434680 50/1
GTIN	4031452301502
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Sensikator finomkijelző 0,14 N (\pm 20 %) mérőerővel.

- **Egyszerű és biztonságos beállítás a ház felső részén lévő beállító gombbal.**
- **Erősen csökken a lomhaság a finom üveg mutatónak köszönhetően.**
- **Csökken a sérülések veszélye a hatékony ütészédelemnek köszönhetően.**

Műszaki leírás

Hossz	105 mm
Mérőerő	0,14 N
Leolvasás	1 μ m
Szélesség	66 mm
Magasság	24,5 mm
Befogózár \varnothing h6	8 mm
Szabad löket	2,5 mm

± méréstartomány	50 µm
Kalibrálás	C3
Szabvány	DIN 879
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Ütésvédett	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Finomkijelző

Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023180 FZ
DAkkS kalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023190 FZ

Tartozék

Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 15	434900 15

Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Billenthető tapintó	434912

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Huzalos elemelő Hossz 140 mm	434930 140
Huzalos elemelő Hossz 500 mm	434930 500