



## Pofakihajtó készlet RotoRi, Típus: XL



### Rendelési adatok

Rendelés száma	315910 XL
GTIN	2050002053137
Árucikk kategória	30N

### Leírás

#### Kivitel:

Az **ívszegmenses** kihajtó gyűrű speciális, szabadalmaztatott formájának köszönhetően lehetséges a pofák fokozatmentes beállítása a szükséges átmérő létrehozásához. A készletben lévő, szabadalmaztatott rugalmas RotoFix szorítócsapok lehetővé teszik a legkülönbözőbb gyártók szorítópofáiban lévő csavarsüllyesztékek nagy tűréseinek 2 mm-es állítási tartományú fokozatmentes kiegyenlítését. Nem szükséges a csavarsüllyesztékek utómunkája.

#### Előny:

- **Belső és külső befogás 1 gyűrűvel.**
- **Fokozatmentes befogási tartomány.**
- **1/10 mm pontossági fogásvételű esztergálási átmérő.**
- **Csekély átszerelési költségek RotoFix befogócsapok segítségével.**
- **Nagy költségmegtakarítás a szorítópofákon.**
- **Az eszterga szerszámok optimálisan hozzáférhetőek.**
- **Gyors és rugalmas használat.**

#### Felhasználás:

A nagyszilárdságú speciális acélból készült gyűrűkkel lehetséges a lágy szorítópofák pontos kiesztergálása a befogási nyomás alatt vagy a kemény szorítópofák kiköszörülése. Használható a pofák belső és külső megmunkálásánál.

#### Tartalom:

Lemezállvány, RotoFix prémium csapok és RotoFix gyűrűk. 10 gyűrű és 3-3 töcsavar M16 / M20.

#### Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 4 és 6 pofás tokmányokhoz is kapható.

## Műszaki leírás

Külső befogási Ø	249 - 369 mm
Belső befogási Ø	195 - 315 mm
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M20
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M16
Hozzávaló esztergatokmány Ø	315 - 630 mm
Termék fajtája	Pofa kihajtó gyűrű