



Nyomásszabályozó 0,5 – 10 bar, Belső menet Ø: 3/8coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

A követelmények szerint összeállítható karbantartó egység, amely az összekötő csomaggal tetszőlegesen bővíthető.

Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 – 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Műszaki leírás

Belső menet Ø	3/8 coll
Átfolyási érték 3 részes karbantartó egységnél	1150 l/min
Teljes hossz (L) 3 részes karbantartó egységnél	183 mm

Magasság (H)	196 mm
Termék fajtája	Nyomásszabályozó