

Garant**XNEX 080608, HU7710, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árak köszönhetően.

Kétoldalú 2x3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$: 4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,15 mm

Lapvastagság S: 6.35 mm

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	6.35 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HU7710

Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1320 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		