

**Garant****„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268404 25
GTIN	4062406392499
Árucikk kategória	21X

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres szár.

**Felhasználás:**

1. Homloklfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Névleges Ø D	25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	37,5 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 13..
Teljes hossz L	180 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43
Váltólapka csavar készlet Típus 45	269028 45