


Garant**XNEX 080608, HB7515, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$: 4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,21 mm

Lapvastagság S: 6.35 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,21 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	6.35 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB7515

Szerszámananyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	CVD
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		