


Garant**XNEX 080608, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,13 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	6.35 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\text{max}}$	4 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		