

**Garant****„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268405 18
GTIN	4062406392505
Árucikk kategória	21X

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres szár.

**Felhasználás:**

1. Homloklfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	27 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 09..
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Névleges Ø D	18 mm
Teljes hossz L	135 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43
Váltólapka csavar készlet Típus 44	269028 44