

Garant**„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 18mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268408 18
GTIN	4062406392628
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homlokkfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Névleges Ø D	18 mm
Szárhossz L _s	56 mm
Ø d ₂	32 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 09..
Szár Ø D _s	25 mm
Hasznos hossz L ₁	40,5 mm

Kinyúlási hossz L_A	53 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 44	269028 44
Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43