

Garant**„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268408 25
GTIN	4062406392635
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Szárhossz L _s	60 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 13..
Hasznos hossz L ₁	56 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Névleges Ø D	25 mm
Ø d ₂	40 mm

Kinyúlási hossz L _A	73 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43
Váltólapka csavar készlet Típus 45	269028 45