

Garant**„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 25mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268408 25 |
| GTIN | 4062406392635 |
| Árucikk kategória | 21X |

Leírás

Kivitel:

Hengeres szár **vállal**.

Felhasználás:

1. Homlokfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Szárhossz L _s | 60 mm |
| Hozzávaló váltólapka | ZCMX 13.. |
| Hasznos hossz L ₁ | 56 mm |
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 45 (IP20; 5 Nm) |
| Névleges Ø D | 25 mm |
| Ø d ₂ | 40 mm |

| | |
|-----------------------|----------|
| Kinyúlási hossz L_A | 73 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 43 | 269028 43 |
| Váltólapka csavar készlet Típus 45 | 269028 45 |