

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, Ø DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268409 25
GTIN	4062406392659
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Névleges Ø D	25 mm
Szárhossz L _s	60 mm
Hasznos hossz L ₁	56 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d ₂	40 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 13..

Kinyúlási hossz L_A	73 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 45	269028 45
Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43