



## Kombinált csapos süllyesztő tartó, Méret / szárméret: 0MK1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	156720 0MK1
GTIN	4033591011465
Árucikk kategória	16C

### Leírás

#### Kivitel:

**Mindössze 4 tartóméret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt** (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok **egy** méreten belül **tetszés szerint kombinálhatók**, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.

Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1–1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja.

#### Felhasználás:

**DIN süllyesztésekhez**, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

A vezetőfúrók 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók **átmenő lépcsős furatokhoz**.

#### Figyelem:

Csapos süllyesztő **TiN bevonattal** külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a **keményfém kivitel**.

Süllyesztési tartomány: 8 - 16,5 mm

Furat Ø H7: 10 mm

Furathossz: 18 mm

Külső Ø: 18 mm

Hossz a: 42 mm

Hossz b: 49,5 mm

### Műszaki leírás

Hossz b	49,5 mm
Süllyesztési tartomány	8 - 16,5 mm
Hossz a	42 mm

Furat Ø H7	10 mm
Furathossz	18 mm
Külső Ø	18 mm
Termék fajtája	Befogó