

**Garant****DIN csapos süllyesztő magfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2: 15X6,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156220 15X6,8
GTIN	4045197087942
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

**Háromélű**, spirálhornyú süllyesztő menet-magfurathoz illeszkedő fix vezetőcsappal.

**Felhasználás:**

DIN 912, 6912, 7984 szerinti hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hornyos hengeres fejű csavarok süllyesztésére. A süllyesztő vezetőcsapja a menet-magfuratba illeszkedik.

**Műszaki leírás**

Süllyesztő Ø	15 mm
Csap Ø	6,8 mm
Előfúrási Ø	6,8 mm
Csavarméret	M8
Vágóélek száma Z	3
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Lépcső magassága L <sub>1</sub> 1. lépcső letöréssel	22 mm
Csúcsszög	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		