

Garant**ZCMX 09T304, Minőség: HBZ120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható:

268463 – 268468 sz. 8 méretű fúrószerszám.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 18 mm

Minőség: HBZ120

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 200 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	PVD
Minőség	HBZ120

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	ZCMX 09T304
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	18 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz