

Garant**ZCMX 130408, Minőség: HBZ120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Árucikk kategória	21E

Leírás

ZCMX 130408 HBZ120 Minőség: HBZ120

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Minőség	HBZ120
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	ZCMX 130408
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	PVD
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Fő felhasználás	M
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	25 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz