



Kombinált süllyesztő készlet fa tartóban, Méret / szárméret: 01/10



Rendelési adatok

Rendelés száma	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Tartókból, süllyesztőkből és vezetőcsapokból összeállított készletek a leggyakoribb furat Ø-k megmunkálásához.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő-kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

Tartalma:

1-1 db 156730 sz. csapos süllyesztő: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

1-1 db 156750 sz. vezetőcsap: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

1-1 db 156720 sz. tartó szárral: Ø 10 mm

Figyelem:

Kombinált süllyesztő készletek HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM éllel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Vágóélek száma Z: 2

Süllyesztési tartomány: 5 - 9 mm

Műszaki leírás

Süllyesztési tartomány	5 - 9 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Tartozék

Kombinált csapos süllyesztő tartó Méret / szárméret 01/10	156720 01/10
---	--------------