

**Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085915 50
GTIN	5012095029953
Árucikk kategória	08Q

**Leírás****Kivitel:**

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

**Felhasználás:**

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

**Figyelem:**

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Munkadarab felülete	horganyzott
Magasság menettel	22 mm
Menet	M6 mm
Menetes persely	igen
Maximális hőállóság	120 °C
Magasság	10 mm
Ø	50 mm
Súly	110 g
Névleges tartóerő	220 N

Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

---

## Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M6	085921 M6
---	-----------