

**Garant****Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	787070 3
GTIN	4062406390846
Árucikk kategória	71C

**Leírás****Kivitel:**

Univerzális fúró **különösen éles keményfém lapkával** a különböző anyagokban készített pontos furatok érdekében. Nagyméretű spirálhorony a **gyors furatpor- és forgácselvezetéshez**. Nemesített speciális acél szár.

**Felhasználás:**

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Fém- és anyagkombinációk egy műveletben, mint pl. ablakok beépítésénél vagy vasalt betonnál.**

**Figyelem:**

- **Figyelem: Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

**Műszaki leírás**

Fúró Ø	3 mm
Teljes hossz	60 mm
Spirálhossz	30 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró

