



Kombinált csapos süllyesztő, Méret / süllyesztő Ø: 0/12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	156730 0/12
GTIN	4033591011915
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyok segítségével nagyon jó forgácsolás és ideális forgácselvezetés. **Könnyen utánkösörülhető.** A süllyesztő a tartóban elfordulás ellen biztosítva van.

Felhasználás:

DIN szerinti csavarok süllyesztésére, vagy **a süllyesztő és csap megfelelő kombinációjával szabványon kívüli lépcsős furatok vagy süllyesztések készítésére.**

Figyelem:

Csapos süllyesztő HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM éllel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Süllyesztési Ø	12 mm
Szár Ø	10 mm
Élhossz	14 mm
Süllyesztő lépcső szöge	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét süllyesztéshez

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	40 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	60 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		