



Kombinált csapos süllyesztő tartó, Méret / szárméret: 1/20



Rendelési adatok

Rendelés száma	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Mindössze 4 tartóméret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok **egy** méreten belül **tetszés szerint kombinálhatók**, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.

Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1–1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja. Hengeres szár menesztő felülettel a DIN 1835 B szerint, valamint belső hűtéssel.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

A vezetőfúrók 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók **átmenő lépcsős furatokhoz**.

Figyelem:

Csapos süllyesztő **TiN bevonattal** külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a **keményfém kivitel**.

Süllyesztési tartomány: 14 - 27,5 mm

Furat Ø H7: 14 mm

Furathossz: 20 mm

Külső Ø: 24 mm

Hossz a: 55 mm

Műszaki leírás

Furathossz	20 mm
Furat Ø H7	14 mm
Hossz a	55 mm

Süllyesztési tartomány	14 - 27,5 mm
Külső Ø	24 mm
Termék fajtája	Befogó