



Kombinált csapos süllyesztő, Méret / süllyesztő Ø: 0/12,5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 156730 0/12,5 |
| GTIN | 4033591011922 |
| Árucikk kategória | 16C |

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyok segítségével nagyon jó forgácsolás és ideális forgácselvezetés. **Könnyen utánkösörülhető.** A süllyesztő a tartóban elfordulás ellen biztosítva van.

Felhasználás:

DIN szerinti csavarok süllyesztésére, vagy **a süllyesztő és csap megfelelő kombinációjával szabványon kívüli lépcsős furatok vagy süllyesztések készítésére.**

Figyelem:

Csapos süllyesztő HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM élekkel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------------|
| Süllyesztési Ø | 12,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Élhossz | 14 mm |
| Szár Ø | 10 mm |
| Süllyesztő lépcső szöge | 180 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | Gyári szabvány |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 40 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 60 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 20 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 20 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 10 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 5 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 5 m/min | M |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |