

Garant**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967100 180
GTIN	4062406393267
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Párbeszédablak szöveg:

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Műszaki leírás

Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	3/4 – 3.1/2 coll
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Befogási mélység	110 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	27 kg
Pofaszélesség	180 mm
Befogási tartomány	220 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu