



Kombinált süllyesztő készlet fa tartóban, Méret / szárméret: 0MK1



Rendelési adatok

Rendelés száma	156700 0MK1
GTIN	4033591011571
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Tartókból, süllyesztőkből és vezetőcsapokból összeállított készletek a leggyakoribb furat Ø-k megmunkálásához.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő-kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

Tartalma:

1-1 db 156730 sz. csapos süllyesztő: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

1-1 db 156750 sz. vezetőcsap: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

1-1 db 156720 sz. tartó szárral: MK1

Figyelem:

Kombinált süllyesztő készletek HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM éllel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Vágóélek száma Z: 2

Süllyesztési tartomány: 8,5 - 16,5 mm

Műszaki leírás

Süllyesztési tartomány	8,5 - 16,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Tartozék

Kombinált csapos süllyesztő tartó Méret / szárméret 0MK1	156720 0MK1
--	-------------