

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215101 63/6
GTIN	4062406394806
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus sarokmaró több oldalról körbezárt váltólapka fészkekkel a stabil megmunkálási feltételek érdekében.

A 215117 UNI váltólapkával **nagy előtolású maróként** használható.

Felhasználás:

Kétoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal, vagy egyoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal **Nagy előtolású.**

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél Ø D _c	63 mm

Vágóélek száma Z	6
Hozzávaló váltólapka	XNEX 0806..
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	4 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	219798 1
--	----------