

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB730-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T302 HB730-1 Minőség: HB730-1
Forgácstörő: XUM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,4 - 3,3 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 35 - 230 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	35 - 230 m/min
Bevonat	Nano-PVD
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,4 - 3,3 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB730-1
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Forgácstörő	XUM
Fő felhasználás	UNI
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz