

**Garant****DNMG 110408, Minőség: HB730-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 110408 HB730-1 Minőség: HB730-1  
Forgácstörő: XUM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 35 - 230 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB730-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	35 - 230 m/min
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácstörő	XUM
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 6 mm
Előtolás $f$	0,2 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	Nano-PVD
Fő felhasználás	UNI
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz