



Gépi villa jobbos, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290000 10
GTIN	4030741659638
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Szár felső szélé = Csúcsmagasság

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

Műszaki leírás

Szár szélessége	10 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Vezetőcsap	299910 1
Recézési Ø-höz d ₁	10 mm
Recézési Ø-höz d ₁	15 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Szár magassága	10 mm
Recézési profil	RAA 1×AA
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL

Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 1	299910 1
-------------------------	----------