



## Gépi villa univerzális, Szárméret: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290010 10
GTIN	4030741657832
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

### Műszaki leírás

Szár magassága	10 mm
Recézési Ø-höz $d_1$	10 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz $d_2$	4 mm
Működési tartomány	3 - 25 mm
Vezetőcsap	299910 5
Szár szélessége	10 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 5	299910 5
-------------------------	----------