



Gépi villa jobbos, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290080 10
GTIN	4030741660924
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keménymetál vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Szár felső szélé = Csúcsmagasság

Műszaki leírás

Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Szár szélessége	10 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d_3	11 mm
Csapágy alátét	299927 1
Fejes csapszeg	299925 1
Recézési szélességhez, b	6 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Szár magassága	10 mm
Recézési profil	RAA 1×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Csapágy alátét Típus 1	299927 1
Fejes csapszeg Típus 1	299925 1