



ECO gép villa készlet, Típus: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	290050 20
GTIN	4030741881206
Árucikk kategória	29H

Leírás

Tartalma:

- 1-1 db 290036 sz. és 290041 sz. Eco gépi villa: 20 méret
- 3 db 290161 sz. recézőgörgő: 20×8/0,8 méret
- 2 db 290161 sz. recézőgörgő: 20×8/1,0 méret
- 1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,2 méret
- 2 db 299911 sz. vezetőcsap: 3 méret
- 1 db 299911 sz. vezetőcsap: 7 méret

Műszaki leírás

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBL 1×BR

Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám