



ECO gép villa készlet, Típus: 16



Rendelési adatok

Rendelés száma	290050 16
GTIN	4030741881213
Árucikk kategória	29H

Leírás

Tartalma:

1-1 db 290036 sz. és 290041 sz. Eco gépi villa: 16X méret

3 db 290161 sz. recézőgörgő: 20x8/0,8 méret

2 db 290161 sz. recézőgörgő: 20x8/1,0 méret

1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 20x8/0,8; 20x8/1,0; 20x8/1,2 méret

2 db 299911 sz. vezetőcsap: 3 méret

1 db 299911 sz. vezetőcsap: 7 méret

Műszaki leírás

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGV30° 1xGE30°
Recézési profil	RBR 1xBL
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Recézési profil	RBL 1xBR
Recézési profil	RBL 1xBR

Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám