



Gépi villa univerzális, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290090 10
GTIN	4030741688065
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Műszaki leírás

Szár magassága	10 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d_3	11 mm
Fejes csapszeg	299925 1
Működési tartomány	3 - 40 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Szár szélessége	12 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm

Csapógy alátét	299927 1
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Fejes csapszeg Típus 1	299925 1
Csapógy alátét Típus 1	299927 1