

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 8
GTIN	4030741290657
Árucikk kategória	29H

**Leírás****Kivitel:**

Hagyományosan használható.

**Figyelem:**

A csúcsmagasságot be kell állítani.

**Műszaki leírás**

Recézési Ø-höz $d_1$	10; 15 mm
Vezetőcsap	299911 2
Szár szélessége	8 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz $d_2$	4 mm
Szár magassága	8 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°

Termék fajtája

Recézőszerszám