

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 16Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 16X
GTIN	4030741007880
Árucikk kategória	29H

**Leírás****Kivitel:**

Hagyományosan használható.

**Figyelem:**

A csúcsmagasságot be kell állítani.

**Műszaki leírás**

Szár szélessége	16 mm
Szár magassága	16 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	10; 15 mm
Működési tartomány	8 - 200 mm
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	6 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Vezetőcsap	299911 1
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°

Termék fajtája

Recézőszerszám

---

**Tartozék**

HSS vezetőcsapHSS Típus 1

299911 1

ECO gép villa készlet Típus 16

290050 16