



ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290041 20
GTIN	4030741707025
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Hagyományosan használható.

Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Vezetőcsap	299911 3
Működési tartomány	10 - 110 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár magassága	20 mm
Szár szélessége	20 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Recézési Ø-höz d ₁	20 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RAA 2×AA

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

ECO gép villa készlet Típus 20	290050 20
--------------------------------	-----------