

**ECO gépi villa jobbos, Szárméret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290039 12
GTIN	4030741290442
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Szár szélessége	12 mm
Vezetőcsap	299911 4
Recéző furat Ø-höz d_2	4 mm
Működési tartomány	6 - 60 mm
Szár magassága	12 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám