



Kombinált süllyesztő készlet fa tartóban, Méret / szárméret: 1MK2



Rendelési adatok

Rendelés száma	156700 1MK2
GTIN	4033591011595
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Tartókból, süllyesztőkből és vezetőcsapokból összeállított készletek a leggyakoribb furat Ø-k megmunkálásához.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő-kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

Tartalma:

1-1 db 156730 sz. csapos süllyesztő: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

1-1 db 156750 sz. vezetőcsap: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

1-1 db 156720 sz. tartó szárral: MK2

Figyelem:

Kombinált süllyesztő készletek HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM éllel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 3

Vágóélek száma Z: 3

Süllyesztési tartomány: 14,5 - 24,5 mm

Műszaki leírás

Süllyesztési tartomány	14,5 - 24,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Tartozék

Kombinált csapos süllyesztő tartó Méret / szárméret 1MK2	156720 1MK2
--	-------------