

**Garant****Elektronikai oldalcsípőfogó vastartalmú anyagokhoz, FW, Teljes hossz: 135mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	726722 135
GTIN	4062406395025
Árucikk kategória	71B

## Leírás

### Kivitel:

Professzionális csípőfogók enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból. **ESD védett.**

### Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

## Műszaki leírás

Élhossz	8 mm
Fejszélesség	13,5 mm
Teljes hossz	135 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuval max. Ø	2 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott
Terméknév attribútum	FW

nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó