

**Garant****Elektronikai oldalcsípőfogó speciálisan kemény huzalokhoz, KW, Teljes hossz: 135mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	726762 135
GTIN	4062406395049
Árucikk kategória	71B

## Leírás

### Kivitel:

Professzionális csípőfogók enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból. **ESD védett.**

### Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

## Műszaki leírás

Fejszélesség	13 mm
Élhossz	12 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	1,3 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	0,4 mm
Teljes hossz	135 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott

Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó