

Garant**Elektronikai homlokcsípő fogó, SFW, Teljes hossz: 130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726922 130
GTIN	4062406395056
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Professzionális csípőfogó enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból. **ESD védett.**

Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,6 mm
Fej szélesség	10 mm
Fejhossz	10 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott
Terméknév attribútum	SFW
Termék fajtája	Vágó fogó

