

Garant**Elektronikai hegyes fogó hosszú pofákkal, Teljes hossz: 155mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	727162 155
GTIN	4062406395087
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból, **ESD-védett kivitel**.

Lapos-hegyes pofák, belül recézett.

Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

Műszaki leírás

Teljes hossz	155 mm
Fej szélesség	13 mm
Pofahossz	32 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Pofák kivitele	lapos-hegyes, belül recézett
Nyel	2K-markolat
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Telefonfogó

